

Лабораторные гомогенизаторы BagMixer 400 SW Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Interscience BagMixer 400 SW

лабораторный гомогенизатор лопаточного типа

Дверца со смотровым окном. Световой идентификатор. Объем измельчаемого образца: от 50 — 400 миллилитров. Переменное время смешивания: от 30 секунд до 1 часа или ∞.



Страна производитель: Франция

BagMixer 400 SW — это лабораторный блендер нового поколения, отличающийся бесшумной работой, очень прочным корпусом и удобством в использовании. Дверца со смотровым окном позволяет быстро контролировать процесс смешивания. Прибор адаптирован ко всем типам применений и совместим со всеми пакетами для блендеров.

Лопастной гомогенизатор BagMixer используется для микробиологического анализа в пищевой, экологической, фармацевтической, ветеринарной промышленности и в государственных научно-исследовательских институтах. Используется для подготовки проб для контроля качества сырья, продукции в производстве и контроля готовой продукции.

Преимущества Interscience BagMixer 400 SW

- перистальтическое движение лопастей обеспечивает оптимальную бактериальную экстракцию во время смешивания без риска перекрестного загрязнения, готовность образца через 30 секунд;
- звуконепроницаемый корпус и дверца с двойным окошком, что гарантирует комфортное использование в лаборатории благодаря уровню шума ниже 48 дБ (акустические испытания)

ISO 3744);

- регулируемая мощность смешивания позволяет смешивать самые сложные образцы (например, корм для домашних животных, орехи, пилюли, семена и др.). Давление лопаткой достигает 28 кг;
- лёгкая очистка благодаря системе TotalAccess, обеспечивающей открывание двери горизонтально для легкой очистки, насадке Click & Clean и встроенному защитному лотку, который можно автоклавируют, а также поликарбонатной камере с закругленными углами;
- благодаря датчику, обнаруживающему любую жидкость, в случае протечки мешка блендера, устройство автоматически останавливает работу и оповещает оператора, позволяя сохранить образец;
- светодиодная цветная подсветка стола для идентификации процесса (зелёный — работа завершена, оранжевый — процесс смешивания, красный — обнаружена утечка);
- Q-Tight закрытие обеспечивает сопротивление давлению 250 кг для водонепроницаемого закрывания;
- высокая энергоэффективность за счёт новой технологии бесщеточного двигателя обеспечивает потребление энергии на 50% меньше, чем у конкурентов, а новая функция AutoSleep переводит устройство в спящий режим после 30 минут бездействия.

Комплектация Interscience BagMixer 400 SW

- гомогенизатор;
- защитный поддон для сбора капель;
- кабель питания;
- руководство пользователя;
- краткое руководство пользователя;
- бесплатная упаковка пакетов для блендера.

BagMixer 400 SW имеет пожизненную гарантию на амортизаторы и оконную дверь.

У нас можно купить Interscience BagMixer 400 SW лабораторный гомогенизатор лопаточного типа с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Наименование	Значение
Объем измельчаемого образца, миллилитров	50 — 400
Исключение контаминации образца	Да
Сохранение целостности бактериальной клетки для последующего выращивания	Да
Регулируемое время гомогенизации образца	от 1 секунды до 1 часа или непрерывно
Дверца	Со смотровым окном
Фиксированная скорость, ударов в секунду	4 - 6 - 8 - 10
Амортизаторы для гарантированного срока службы	Наличие

Размеры, Ширина x Глубина x Высота, миллиметров	276×459×357
Вес нетто, килограмм	24,7
Вес брутто, килограмм	28,9
Питание	100–240 В~ 50–60 Гц
Предохранители	T3,15A Д 250В 5х20 мм
Мощность, Ватт	55
Маркировка международной защиты	31
Соответствие стандартам	ISO 7218, ISO 6887 и FDA BAM (Бактериологическое аналитическое руководство)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	